

**Nome Prodotto**

Monouso.

Codice	Mis. Telini (cm)	Nr. Telini
03.04.1055	200 x 60	100
03.04.1155	100 x 60	200
03.04.1255	135 x 60	150
03.04.2055	50 x 60	400

**Destinazione d'uso**

I Sistemi di Trasferimento sono destinati alla facilitazione delle operazioni di movimentazione manuale dei pazienti attraverso manovre di spinta, trazione, scivolamento e scorrimento. Sono stati progettati per l'uso in ospedali, case di cura e strutture sanitarie/assistenziali e per l'assistenza domiciliare.

Descrizione

Il rotolo di MONOUSO viene utilizzato con: Scangliss 2 Plus, 2 Lite e con i Sacchi di Trasferimento Minislid e Maxislid.

Consiste in un involucro impermeabile di Polietilene sottile ma resistente. Permette l'utilizzo del sistema di trasferimento senza sporcarlo, evitando così il continuo lavaggio.

Il rotolo è pretagliato, con un semplice "strappo" si avrà il telino monouso pronto per l'utilizzo. Spessore: 30 micron.

Materiali	
Rotolo	Polietilene
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice ISO DPCM 12.01.2017	12.31.03.009 – 12.31.03.012
Codice CND	Z12019010
Codice RDM	2496371/R

**Product Name**

Single-Use Sheet Roll.



Code	Sheet Dim. (cm)	Nr. Sheets
03.04.1055	200 x 60	100
03.04.1155	100 x 60	200
03.04.1255	135 x 60	150
03.04.2055	50 x 60	400

Use

The Transfer Systems are intended for facilitating the manual handling operations of patients through thrust, traction, sliding maneuvers. They have been designed for use in hospitals, nursing homes and healthcare facilities and for home care.

Description

The SINGLE-USE SHEET ROLL can be used with: Scangliss 2 Plus, Scangliss 2 Lite, Maxislide, Midislide and Minislide. It consists of a waterproof polyethylene bag. It is used not to dirty the transfer system, thus avoiding continuous washing. The roll is pre-cut, with a simple "tear" you will have the sheet ready to be used. Thickness: 30 microns.

Materials	
Roll	Polyethylene
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
Codice ISO DPCM 12.01.2017	12.31.03.009 – 12.31.03.012
CND Code	Z12019010
RDM Code	2496371/R